


E10420



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS0015G04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo Zaštitni kabel

Električni podaci

Radni napon [V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...70
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]	578,8
Dimenzije [mm]	15 x 15 x 46,5
Materijali	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak

Kabel: 15 m, PVC, crno, Ø 5 mm, zaštićen; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica


Poveznik: 1 x M12, ravno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm; Zaštićeni spojnik: zaslon nije spojen

E10420




Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS0015G04



Priključak



Boje žica :

BN =	Smeđe
BK =	crno
BU =	Plavo
WH =	Bijelo

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos