

E10521




Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS0002F03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E10915

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon [V] < 250 AC / < 300 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije [mm] 15 x 15 x 43

Materijali TPU

Materijal ulivenog tijela TPU

Zaporna matica materijala Mjed, uređaj protiv prskanja

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

E10521



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS0002F03

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; iradirano; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja



Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo