




Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E21103

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OB50; OBF; OO50

OB50

Raspon vlaknene optike

[mm]

250

OBF

Raspon vlaknene optike

[mm]

350

OO50

Raspon vlaknene optike

[mm]

750

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...60

Mehanički podaci

Težina

[g]

0,047

Verzija osjetilne glave

ravno



Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Navoj osjetilne glave		M3
Duljina glave senzora	[mm]	20
Ukupna duljina	[mm]	2000
Min. radijus savijanja	[mm]	3
Raspored vlakana		●
Promjer jezgre	[mm]	1,2
Promjer vlakna	[mm]	613 x 0,06
Vanjski promjer	[mm]	2,2
Materijal vlakna		PMMA
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		PE

Dodatna oprema

Isporučka obuhvata	šesterokutne matice: 4 x M3 nazubljeni zaporni podložnici: 4
Dodatna oprema (opcionalno)	Rezni alat za optičke vodiče:, E20600

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------