


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
Primjena	Mali radijusi savijanja

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Raspon vlaknene optike [mm]	10
-----------------------------	----

OBF

Raspon vlaknene optike [mm]	10
-----------------------------	----

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike [mm]	160
-----------------------------	-----

OO50

Raspon vlaknene optike [mm]	30
-----------------------------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...60
--------------------------	----------

Mehanički podaci

Težina [g]	33,5
Verzija osjetilne glave	ravno
Navoj osjetilne glave	M4

E21106



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Duljina glave senzora	[mm]	23
Ukupna duljina	[mm]	2000
Min. radijus savijanja	[mm]	3
Raspored vlakana		⦿
Promjer jezgre	[mm]	0,5
Promjer vlakna	[mm]	2x 217 x 0,06
Vanjski promjer	[mm]	1
Materijal vlakna		PMMA
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		PE

Dodatna oprema

Isporučka obuhvata	Šesterokutne matice: 2 x M4
	nazubljeni zaporni podložnici: 2
	Narenderirana matica: 1 x M11
Dodatna oprema (opcionalno)	Rezni alat za optičke vodiče., E20600

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------