


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-W-M6/3M



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima; Otporno na razne agresivne kemikalije

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača

OCF; OKF

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike

[mm]

270

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

22

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...150

Mehanički podaci

Težina

[g]

174,5

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6

Duljina glave senzora

[mm]

35

Ukupna duljina

[mm]

3000

Min. radijus savijanja

[mm]

45

Raspored vlakana



E21154



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-W-M6/3M

Promjer jezgre	[mm]	1,6
Promjer vlakna	[mm]	0,05
Vanjski promjer	[mm]	5,4
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Materijal omota vlakna		metalsilikon
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.