

E10614




Spojni kabel

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11386

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon [V] 10...30 DC

Zaštitna klasa III

Izlazi

Električna izvedba PNP

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 68

Mehanički podaci

Dimenzije [mm] 15 x 15 x 46

Materijali PUR

Materijal ulivenog tijela PUR

Zaporna matica materijala Tlačno lijevani cink, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz Status prekapćanja 1 x LED, Žuto
Pogon 1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

Spojni kabel

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano



Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)


Priključak



Električni priključak - Buchse



Priključak



E10614



Spojni kabel

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano