




Adapter za zavarivanje procesnih senzora

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A



- 1 G1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario
 2 mjesto curenja
 3 brtveni rub



CE EHEDG Certified

Primjena

Dizajn	Sa udubljenjem za curenje
Montaža	za male debljine stijenki
Snaga tlaka [bar]	16
Napomena o snazi tlaka	za senzor priključka – adapter

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	762,6
Materijali u kontaktu s medijima	nehrdajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / R
Spajanje senzora	G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključak	Zavareni adapter Ø 85 mm
Brtvilo	Brtva

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	O-prsten: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Dodatna oprema (opcionalno)	O-prsten: 1 x 24 x 2, FKM, E30123

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------