


E10717



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH042MSS0005E04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon [V] 10...30 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...70

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije [mm] 15 x 15 x 42

Materijali PVC prozirno

Materijal ulivenog tijela PVC, prozirno

Zaporna matica materijala Mjeden, niklovan

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak

Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, prozirno; Zaključavanje: Mjeden, niklovan




E10717



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH042MSS0005E04

Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
WH =	Plavo
	Bijelo