


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042VAS0015F03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	27 x 15 x 39
-----------	------	--------------

Materijali	TPU prozirno
------------	--------------

Materijal ulivenog tijela	TPU, prozirno
---------------------------	---------------

Zaporna matica materijala	Mjed, uređaj protiv prskanja
---------------------------	------------------------------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E10747



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042VAS0015F03

Električni priključak


Kabel: 15 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; iradirano; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja



Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo