




Adapter za zavarivanje procesnih senzora

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT



- 1 G1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario
2 mjesto curenja
3 brtveni rub



ACS CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Primjena

Dizajn	Sa udubljenjem za curenje
Montaža	za male debljine stijenki
Snaga tlaka [bar]	50
Napomena o snazi tlaka	za senzor priključka – adapter

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	186
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4
Spajanje senzora	G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključak	Zavareni adapter Ø 50 mm
Brtvilo	Brtva

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s EPDM, FDA, E30054
Dodatna oprema (opcionalno)	O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s FKM, FDA, E30123

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------