


Spojni kabel

VDOAH043MSS0005I04STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo	bez halogena
------------------	--------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Spojni kabel

VDOAH043MSS0005I04STGH040MSS

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena; iradirano; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm

