




Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS0002H04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC001
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena		
Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti	
Bez silikona	da	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...90
Zaštita	IP 67; IP 68; IP 69K	
Testovi / odobrenja		
Otpornost na vibraciju	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
		50 frekventnih ciklusa, 1 oktava/minutu u 3 osi
Otpornost na udarce	EN 60068-2-27 Ea	100 g polusinus od 11 ms; svaki po šest udara u svakom smjeru duž tri koordinatne osi / -40 °C / 85 °C
Neprekidna otpornost na udar	EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms; po 4000 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi / -20 °C / 50 °C
Brze promjene temperature	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 ciklusa
Test sa slanim raspršivačem	EN 60068-2-52 Kb	razina ozbiljnosti 5 (4 testna ciklusa)



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS0002H04

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 43
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak


Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak



Boje žica :

BK = crno
 BN = Smeđe
 BU = Plavo
 WH = Bijelo