


Spojni kabel

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11324

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena

Električni podaci

Radni napon

[V]

10...30 DC

Zaštitna klasa

III

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja


1 kom.

Spojni kabel

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

**Električni priključak**Kabel: 0,3 m, TPU, bez halogena; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Priključak****Električni priključak - utičnica**

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

