




Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAH042ZDSFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11510  
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



| Električni podaci         |                    |                                 |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Radni napon               | [V]                | 10...30 DC                      |
| Izlazi                    |                    |                                 |
| Električna izvedba        |                    | PNP                             |
| Radni uvjeti              |                    |                                 |
| Temperatura okoline       | [°C]               | -25...90                        |
| Zaštita                   |                    | IP 67                           |
| Mehanički podaci          |                    |                                 |
| Dimenzije                 | [mm]               | 36 x 20 x 31                    |
| Materijali                |                    | PA                              |
| Materijal ulivenog tijela |                    | PA                              |
| Zaporna matica materijala |                    | Tlačno lijevani cink, niklovano |
| Prikazi / radni elementi  |                    |                                 |
| Prikaz                    | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto                   |
|                           | Pogon              | 1 x LED, Zeleno                 |
| Opaske                    |                    |                                 |
| Količina pakiranja        |                    | 1 kom.                          |



## Utičnica s mogućnošću ožičenja


SDOAH042ZDSFKPG

### Električni priključak

Utične stezaljke: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Kabelska priрубnica: PG 7

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano



### Priključak

