




Pločica sustava RFID

ID-TAG/90X34x7/06



Primjena

Radna temperatura (aktivna) [°C]	-25...85
Vršna temperatura (pasivna) [°C]	85

Električni podaci

Frekvencija rada [MHz]	13,56
Veličina memorije [bit]	896
Vrsta memorije	EEPROM
Vrsta čipa	ICODE SLIX
Broj blokova	28
Veličina bloka [Byte]	4
Jedinstveni identifikacijski broj (UID) [Byte]	8
Standard sustava RFID	ISO 15693
Maks. ciklusi očitavanja	neograničeno
Maks. ciklusi ispisivanja	100000

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...85
Temperatura skladištenja [°C]	-40...85
Zaštita	IP 68

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radio odobrenje	ISO 15693	

Mehanički podaci

Težina [g]	117
Vrsta montaže	Instalacija na metalne i nemetalne materijale; (pričvršćivanje vijaka ; ljepljenje na površinu ; U slučaju postavljanja na metalno postolje, siva strana treba biti na površini)
Dimenzije [mm]	90 x 34 x 7



Pločica sustava RFID

ID-TAG/90X34x7/06

Materijali	ABS
------------	-----

Opaske

Količina pakiranja	5 kom.
--------------------	--------

Drugi podaci

Udaljenost očitavanja kada se postavi na nemetal (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	25
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	20
ANT600 / DTI600	95

udaljenost očitavanja kada se postavi na metal (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	55
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	80