


# E10191



## Spojni kabel s utičnicom

ADOGA030MSS0005E03



### Primjena

Posebno svojstvo

Primjeren za povlačni lanac

### Električni podaci

Radni napon [V] < 250 AC/DC

Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4; (40° C)

### Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...85

Zaštita IP 67

### Testovi / odobrenja

Odobrenje UL-a Ta < 75 °C

Broj datoteke UL E191684

### Mehanički podaci

Težina [g] 197,8

Dimenzije [mm] 14,5 x 14,5 x 42,5

Materijali TPU

Materijal ulivenog tijela TPU

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

Primjeren za povlačni lanac da

Primjeren za povlačni lanac Za elastično gibljivost min. promjer kabela 10 x

Brzina postupta max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s

Ciklus gibajna > 2 Mio.

Torzijaska trdoca ± 180 °/m



## Spojni kabel s utičnicom

ADOGA030MSS0005E03

### Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

### Električni priključak


Kabel: 5 m, PVC, Žuto, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



### Priključak



|         |               |
|---------|---------------|
| GN =    | Boje žica :   |
| RD/BK = | Zeleno        |
| RD/WH = | crveno/crno   |
|         | crveno/bijelo |