

E10210



Spojni kabel s utičnicom

ADOAA030MSS0005H03



Primjena

Posebno svojstvo	bez halogena; Primjeren za povlačni lanac
------------------	---

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------	-----	---------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	204,8
Dimenzije	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Materijali		TPU crno
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gublјvost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 2 Mio.
	Torzijska trdoća	± 180 °/m

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E10210



Spojni kabel s utičnicom

ADOAA030MSS0005H03

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x 1/2", kutno; kodiranje: C; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak



BN = Boje žica :
BU = Smeđe
GN/YE = Plavo
 zeleno/žuto