E10346


Spojivi utikač

SSTAH040MSSFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11505

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Materijali		PBT
Materijal ulivenog tijela		PBT
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

E10346

Spojivi utikač

SSTAH040MSSFKPG

Električni priključak

Utične stezaljke: ...0,5 mm²; Obloga kabela: Ø 4...6 mm

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak

