



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGH050MSSFKPG

Otkazani artikal

Alternativni artikli: EVC814

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!


Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4; (...40 °C)

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Težina	[g]	29,2
Dimenzije	[mm]	20 x 20 x 46
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E11511



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGH050MSSFKPG

Električni priključak

Vijčane stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 4...6 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

