


Spojivi utikač

SSTGF030MSSFPKG



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon [V] < 50 AC / < 75 DC

Zaštitna klasa III

Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 68

Mehanički podaci

Težina [g] 14,8

Materijali PA

Materijal ulivenog tijela PA

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

E11550



Spojivi utikač

SSTGF030MSSFPKG

Električni priključak

tehnologija dislokacije izolacije: 0,14...0,38 mm²; Temeljna izolacija: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Obloga kabela: Ø 3...5 mm

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

