


Spojni kabel

VDOGH050VAS0010E05STGH050VAS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVT063

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

4

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...100

Zaštita

IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Materijali

PVC

Materijal ulivenog tijela

PVC

Zaporna matica materijala

nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



Spojni kabel


VDOGH050VAS0010E05STGH050VAS

Električni priključak

Kabel: 10 m, PVC, Narančasto, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Električni priključak

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

