


Spojni kabel

VDOGH040VAS0020E04STGH040VAS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...100
Zaštita		IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Materijali	PVC
Materijal ulivenog tijela	PVC
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel

VDOGH040VAS0020E04STGH040VAS

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Električni priključak

Kabel: 20 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

