


Spojni kabel s utičnicom

ADOAO140MSS0005H10

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 30 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	579
Dimenzije	[mm]	45 x 20 x 47
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 12,5 x
	Brzina postupka	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Torzijska trdoca	± 180 °/m



Spojni kabel s utičnicom

ADOAO140MSS0005H10

Opaske

Količina pakiranja


1 kom.

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 9,2 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M16, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak

A	BN
C	WH/GN
E	GY/PK
J	GN
L	BU
N	GN/BN
O	RD/BU
P	WH
S	GY
T	YE

U:	ne koristi se
R:	ne koristi se
G:	ne koristi se
M:	ne koristi se
	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
WH =	Bijelo
YE =	Žuto