


E11246



Spojni kabel s utičnicom

ADOGB050PLS0005E05



Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 250 AC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	5
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...90
Zaštita		IP 68
Mehanički podaci		
Težina	[g]	498,2
Dimenzije	[mm]	24 x 24 x 50
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		TPU
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

E11246



Spojni kabel s utičnicom


ADOGB050PLS0005E05

Električni priključak

Kabel: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: TPU



Priključak

1	BK
2	BU
3	GY
4	BN
5	WH

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GY =	Sivo
WH =	Bijelo