


E11255



Spojivi utikač

SSTGF040MSSFKPG



Primjena		
Posebno svojstvo		Pozlaćeni kontakti
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 30 DC
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	11,2
Dimenzije	[mm]	12 x 12 x 50
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

E11255



Spojivi utikač


SSTGF040MSSFKPG

Električni priključak

Vijčane stezaljke: 0,14...0,5 mm²; Obloga kabla: Ø 3,5...5 mm

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

