


E11301



Spojni kabel

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...80

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Materijali

PUR

Materijal ulivenog tijela

PUR

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano



E11301



Spojni kabel

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano

