


Spojni kabel

VDOG F030MSS0005B03STGF030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11353

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon [V] 10...30 DC

Zaštitna klasa III

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 68

Mehanički podaci

Materijali TPU

Materijal ulivenog tijela TPU

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm






Spojni kabel

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Električni priključak

Kabel: 5 m, TPU, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm

