


E12504



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH120ZDS0015H12



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 30 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	1,5

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	908,7
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel s utičnicom


ADOGH120ZDS0015H12

Električni priključak

Kabel: 15 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Priključak

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
GY/PK =	sivo / ružičasto
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
VT =	ljubičasto
WH =	Bijelo
YE =	Žuto
RD/BU =	crveno / plavo