


Spojni kabel

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

personalizirano za kupce



Primjena

Posebno svojstvo	Primjeren za povlačni lanac
Primjena	otporno na mikrobe
Otporno na ulje	da
Otporno na UV	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...90
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-15...70
Zaštita		IP 65; IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	309,5
Materijali		kućište: TPE-U crno; Brtva: FKM
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gubljenje	min. promjer kabela 8 x
	radijus krivine za fiksirane instalacije	min. promjer kabela 4 x

Opaske

Opaske	otporno na visoko mehaničko naprezanje
--------	--



Spojni kabel

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

Upute	personalizirano za kupce
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Električni priključak

Kabel: 7 m, PUR, crno, Ø 5,8 mm; upleteni dvostruki vod; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

