




Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGX050ZDSFKPG



Primjena		
Posebno svojstvo		Pozlaćeni kontakti
Dizajn		L-kodirano
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 63 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	16
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	53,2
Dimenzije	[mm]	20 x 20 x 58
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGX050ZDSFKPG

Električni priključak

Vijčane stezaljke: 1,5...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 8...13 mm; maks. 1,5 sa žičanim metalnim prstenima

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

