


E12215



Spojni kabel s utikačem

ASTGA050MSS0006C04



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 30 AC / < 36 DC
Zaštitna klasa	II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 68

Mehanički podaci

Težina [g]	378,8
Dimenzije [mm]	38 x 15 x 31
Materijali	kućište: TPU crno
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Opaske

Opaske	Prekidni otpornik sabirnice CAN (120 Ω) integriran je u konektor M12.
Količina pakiranja	1 kom.

E12215



Spojni kabel s utikačem


ASTGA050MSS0006C04

Električni priključak


Kabel: 6 m, PVC, bez halogena, ljubičasto, Ø 6,7 mm, zaštićen; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: zaslon nije spojen



Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BU =	Plavo
RD =	Crveno
WH =	Bijelo
screen =	zaslon