


E12287



Spojivi utikač

SSTA040MSSFKSG



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC/DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4; (...40 °C)

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	66,5
Dimenzije	[mm]	42 x 20 x 54
Materijali		Tlačno lijevani cink niklovano
Materijal ulivenog tijela		Tlačno lijevani cink, niklovano
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojivi utikač

SSTA040MSSFKSG

Električni priključak

Vijčane stezaljke: ...0,75 mm²

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: Tlačno lijevani cink, niklovano; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: sa mogućnošću zaštite



Priključak

