


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGF030MSSFKSG


Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 30 AC/DC

Izlazi

Električna izvedba

PNP

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...85

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Težina

[g]

8,733

Dimenzije

[mm]

12 x 12 x 45

Materijali

PBT; PA

Materijal ulivenog tijela

PBT / PA

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGF030MSSFKSG

Električni priključak

Vijčane stezaljke: 0,14...0,5 mm²; Obloga kabla: Ø 3,5...5 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT / PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

