



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS0005G04

No scale drawing available

Primjena

Posebno svojstvo

Zaštitni kabel

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 250 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...90

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

254,012

Materijali

PUR

Materijal ulivenog tijela

PUR

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

Kabel: 5 m, PVC, Žuto, Ø 5,6 mm, zaštićen; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm




E18025



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS0005G04

Priključak



BN =	Boje žica :	Smeđe
BK =		crno
BU =		Plavo
WH =		Bijelo