


Utikač adaptera

RSTGH050VAS00.3-05



1 O-prsten

Električni podaci

Radni napon [V] < 250 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -20...90

Mehanički podaci

Težina [g] 54,431

Dimenzije [mm] 19 x 19 x 25

Navoj za postavljanje PG 11

Materijali nehrđajući čelik (1,4301/304)

Materijal ulivenog tijela nehrđajući čelik (1,4301/304)

Opaske


Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak

Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² / AWG 22

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: nehrđajući čelik (1,4301/304)





Utikač adaptera

RSTGH050VAS00.3-05

Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GY =	Sivo
WH =	Bijelo