

Spojni kabel

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Težina	[g]	204,116
Materijali		PVC
Materijal ulivenog tijela		PVC
Zaporna matica materijala		cink, obloženo epoksi premazom

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: cink, obloženo epoksi premazom; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PVC, bez halogena, Žuto, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: cink, obloženo epoksi premazom; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

