

## Spojni kabel s utičnicom

ADOGH050MSE0005C05



## Primjena

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac |
| Primjena         | Sabirnica CAN                                                                 |

## Električni podaci

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Radni napon [V]                      | 32 DC; (žice 4+5: 5 V) |
| Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4; (žice 4+5: 0,05 A)  |

## Radni uvjeti

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Temperatura okoline [°C] | -25...80             |
| Zaštita                  | IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mehanički podaci

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|-----------|
| Težina [g]                  | 511,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Dimenzije [mm]              | 15,5 x 15,5 x 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Materijal ulivenog tijela   | TPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Zaporna matica materijala   | Mjed, niklovano                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Materijal za brtvljenje     | FKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Primjeren za povlačni lanac | da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Primjeren za povlačni lanac | <table> <tr> <td>Za elastično gubljenje</td><td>min. promjer kabela 10 x</td></tr> <tr> <td>Brzina postupta</td><td>max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s</td></tr> <tr> <td>Ciklus gibajna</td><td>&gt; 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Torzijska trdoca</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table> | Za elastično gubljenje | min. promjer kabela 10 x | Brzina postupta | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s | Ciklus gibajna | > 5 Mio. | Torzijska trdoca | ± 180 °/m |
| Za elastično gubljenje      | min. promjer kabela 10 x                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Brzina postupta             | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Ciklus gibajna              | > 5 Mio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Torzijska trdoca            | ± 180 °/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |

## Opaske

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Opaske | Prekidni otpornik sabirnice CAN (120 Ω) integriran je u konektor M12. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|



## Spojni kabel s utičnicom

ADOGH050MSE0005C05

Količina pakiranja


1 kom.

### Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, ljubičasto, Ø 8,4 mm, zaštićen; RD / BK: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm )

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



### Priključak

