


Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Primjena

Za uporabu u industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Raspon vlaknene optike

[mm]

200

OBF

Raspon vlaknene optike

[mm]

450

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike

[mm]

2770

OO50

Raspon vlaknene optike

[mm]

800

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...70

Mehanički podaci

Težina

[g]

51

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M4

E20703



Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

Duljina glave senzora	[mm]	15
Ukupna duljina	[mm]	2000
Min. radijus savijanja	[mm]	30
Raspored vlakana		
Promjer jezgre	[mm]	1
Materijal vlakna		PMMA
Materijal glave vlakna		nehrđajući čelik (1,4301/304)
Materijal omota vlakna		PE

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	šesterokutne matice: 4 x M4, Plemeniti čelik nazubljeni zaporni podložnici: 4
Dodatna oprema (opcionalno)	Rezni alat za optičke vodiče:, E20600

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------