




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M



1 savitljivo

Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Za uporabu u industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Raspon vlaknene optike

[mm]

15

OBF

Raspon vlaknene optike

[mm]

25

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike

[mm]

220

OO50

Raspon vlaknene optike

[mm]

60

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...70

Mehanički podaci

Težina

[g]

34,5

Verzija osjetilne glave

savitljivo

Ukupna duljina

[mm]

2000

Min. radijus savijanja

[mm]

16

Raspored vlakana



Promjer jezgre

[mm]

2 x 0,5

Materijali

Navlaka s navojima: Mjed presvučeno bijelom broncom

Materijal vlakna

PMMA

Materijal glave vlakna

nehrđajući čelik (1,4301/304)

Materijal omota vlakna

PE

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

šesterokutne matice: 2 x M4

nazubljeni zaporni podlošnici: 2

Narenderirana matica: 1 x M11

E20748



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

Dodatna oprema (opcionalno)

Rezni alat za optičke vodiče:, E20600

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.