



Spojni kabel

VDOAH050MSE0005C05STGH050MSS



Primjena		
Posebno svojstvo	bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac	
Primjena	Sabirnica CAN	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	32 DC; (žice 4+5: 5 V)
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4; (žice 4+5: 0,05 A)
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita	IP 67; IP 68; IP 69K	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	521,9
Materijal ulivenog tijela	TPU	
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano	
Materijal za brtvljenje	FKM	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gijbljvost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m
Opaske		
Opaske	Prekidni otpornik sabirnice CAN (120 Ω) integriran je u konektor M12.	
Količina pakiranja	1 kom.	

Spojni kabel

VDOAH050MSE0005C05STGH050MSS

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, ljubičasto, Ø 8,4 mm, zaštićen; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

