


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 Izlaz svjetlosti

Primjena

Dizajn	Poprečni pretvornik
Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
Primjena	Mali radijusi savijanja

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OB50; OBF; OO50
--	-----------------

OB50

Raspon vlaknene optike [mm]	60
-----------------------------	----

OBF

Raspon vlaknene optike [mm]	75
-----------------------------	----

OO50

Raspon vlaknene optike [mm]	200
-----------------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...70
--------------------------	----------

Mehanički podaci

Težina [g]	50,2
Visina osjetilne glave [mm]	5
Širina osjetilne glave [mm]	20
Duljina glave senzora [mm]	20
Dimenzije sonde [mm]	5 x 20 x 20
Ukupna duljina [mm]	2000
Min. radijus savijanja [mm]	9
Raspored vlakana	II
Promjer jezgre [mm]	2 x 16 x 0,25
Materijal vlakna	PMMA
Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	PE

E20758



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)

Rezni alat za optičke vodiče:, E20600

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.