

Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Primjena

Za uporabu u industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Raspon vlaknene optike

[mm]

50

OBF

Raspon vlaknene optike

[mm]

56

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike

[mm]

540

OO50

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...60

Mehanički podaci

Težina

[g]

35

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M4



Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Duljina glave senzora	[mm]	15
Ukupna duljina	[mm]	2000
Min. radijus savijanja	[mm]	3
Raspored vlakana		●
Promjer jezgre	[mm]	0,5
Promjer vlakna	[mm]	217 x 0,06
Vanjski promjer	[mm]	1
Materijal vlakna		PMMA
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		PE

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Šesterokutne matice: 4 x M4
	nazubljeni zaporni podložnici: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Dodatna oprema (opcionalno)	Rezni alat za optičke vodiče:, E20600

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------