


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m



1 ugradbene rupe

Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Za uporabu u industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OBF; OO50; OCF

OBF

Raspon vlaknene optike

[mm]

70

OO50

Raspon vlaknene optike

[mm]

150

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike

[mm]

530

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...70

Mehanički podaci

Težina

[g]

45,2



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

Verzija osjetilne glave		kutno
Visina osjetilne glave	[mm]	3
Širina osjetilne glave	[mm]	11
Duljina glave senzora	[mm]	15
Dimenzije sonde	[mm]	3 x 11 x 15
Ukupna duljina	[mm]	2000
Min. radijus savijanja	[mm]	2
Raspored vlakana		⊙⊙
Promjer jezgre	[mm]	1
Materijal vlakna		PMMA
Materijal glave vlakna		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna		PE

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	šesterokutne matice: 2 x M2, Plemeniti čelik
Dodatna oprema (opcionalno)	Rezni alat za optičke vodiče:, E20600

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------