


Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m



Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Primjena	Dizajn otporan na savijanje za primjenu u robotici; Za uporabu u industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OBF; OO50; OCF
OBF	
Raspon vlaknene optike [mm]	56
OO50	
Raspon vlaknene optike [mm]	120
OCF (High Power)	
Raspon vlaknene optike [mm]	550

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...70
--------------------------	----------

Mehanički podaci

Težina [g]	33,6
Verzija osjetilne glave	ravno
Navoj osjetilne glave	M4
Ukupna duljina [mm]	2000
Min. radijus savijanja [mm]	2



Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m

Raspored vlakana	
Promjer jezgre [mm]	4 x 0,25
Materijal vlakna	PMMA
Materijal glave vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna	PE
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	šesterokutne matice: 4 x M4 nazubljeni zaporni podložnici: 4
Dodatna oprema (opcionalno)	Rezni alat za optičke vodiče:, E20600
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.