




Zaslon IO-Linka

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44



Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Primjena	prikaz svih vrijednosti postupka senzora spojenih na isti master

Električni podaci

Radni napon [V]	18...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 47
Min. izolacijska otpornost [MΩ]	100; (500 V DC)
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Softver / programiranje

Opcije za namještanje parametra	zaslon, pokazivač
---------------------------------	-------------------

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link				
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)				
Revizija IO-Linka	1.1				
Standard SDCI	IEC 61131-9				
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis				
Način SIO	ne				
Potrebni tip glavnog konektora	A				
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	11,2				
Podržani DeviceIDs	<table> <tr> <th>Način rada</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>824</td></tr> </table>	Način rada	DeviceID	default	824
Način rada	DeviceID				
default	824				



Zaslon IO-Linka

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-20...80
Zaštita		IP 65; IP 67

Testovi / odobrenja		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Otpornost na udarce	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF	[godina]	398

Mehanički podaci		
Težina	[g]	171,5
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L); Računalo; PBT-GF30; PPS; FKM;

Prikazi / radni elementi		
Prikaz		prikaz u boji 1,44", 128 x 128 pikseli 2 x LED, Žuto


Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak



boje prema DIN EN 60947-5-2
Boje žica :
BK = crno
BN = Smeđe
BU = Plavo