




Adapter za zavarivanje procesnih senzora

WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1



- 1 Aseptoflex Vario
2 mjesto curenja
3 brtveni rub

Primjena

Dizajn	Sa udubljenjem za curenje, za ugradnju LDL20x
Snaga tlaka [bar]	50
Napomena o snazi tlaka	za senzor priključka – adapter

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	113,8
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4
Spajanje senzora	G 1 Aseptoflex Vario
Procesni priključak	Zavareni adapter Ø 38 mm

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------