




Adapter za zavarivanje procesnih senzora

WELDING ADAPT G1 O-RG



- 1: brtveni rub
 2: G1 Unutarnji navoj
 3: narez O-prstena za brtvljenje 26,0 x 3,0

ACS EC 1935/2004 

Primjena		
Snaga tlaka	[bar]	150
Napomena o snazi tlaka	za senzor priključka – adapter	
Testovi / odobrenja		
Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj	
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	292,5
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4404/316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4; O-prsten: FPM; O-prsten: EPDM	
Spajanje senzora	G 1 stožac za brtvljenje	
Procesni priključak	Zavareni adapter Ø 50 mm	
Brtvilo	Brtva	
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	O-prsten: 26 x 3, usklađeno s EPDM, FDA, E30438	
	O-prsten: 26 x 3, usklađeno s FKM, FDA, E30437	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	