
EVC196

Spojni kabel s utičnicom

ADOGH050MSS0001H05

Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 60 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Sveukupna strujna opteretivost (UL)	[A]	3
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline		cULus: ...75
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)		cULus: ...75
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...55
Skladišna vlažnost	[%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVC196

Spojni kabel s utičnicom

ADOGH050MSS0001H05

Mehanički podaci			
Težina	[g]	54,2	
Dimenzije	[mm]	15,5 x 15,5 x 45	
Materijali		kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM	
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano	
Primjeren za povlačni lanac		da	
Primjeren za povlačni lanac		Za elasticno gibljvost	min. promjer kabela 10 x
		Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
		Ciklus gibajna	> 5 Mio.
		Torzijska trdoca	± 180 °/m


Opaske	
Upute	Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Priključak




	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GY =	Sivo
WH =	Bijelo

EVC196

Spojni kabel s utičnicom

ADOGH050MSS0001H05

dijagrami i grafikoni



Smanjivanje snage Imax * 0.8 DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okoline [°C]

Y Struja [A]