


Adapter za zavarivanje procesnih senzora

ADAPT M12-WELDING 3A ACCESSORY



- 1 mjesto curenja
1 Brtveni rub

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Primjena

Dizajn	Sa udubljenjem za curenje
Srednja temperatura [°C]	< 250
Snaga tlaka [bar]	50

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	32,35
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Zakretni moment pritezanja [Nm]	5...20
Spajanje senzora	M12 x 1,5 stožac za brtvljenje
Procesni priključak	Zavareni adapter Ø 19 mm

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------