




Mjerna glava za infracrvene temperaturne senzore

SENSOR HEAD



1 3/4" Clamp ISO 2852

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -20...250

Mehanički podaci

Težina [g] 169,5

Materijali AIMg3 crno eloksirano; nehrđajući čelik (1,4305 / 303);
zaporne matice: nehrđajući čelik (1,4301/304); O-prsten: FKM


Optički materijal temperirano optičko staklo

Zakretni moment pritezanja [Nm] 0,165

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

dijagrami i grafikoni



1 promjer mjernog mjesta

2 mjerna udaljenost